


**CNMG 120408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120408 HBT020 Druh: HBT020

Lamač třísek: PR

Hloubka řezu a_p : 1,8 - 6 mm

Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PR
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	HBT020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování

ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Hlavní způsob použití	P
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení