


**DNMG 150608, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 150608 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PR
Hloubka řezu a_p : 1,8 - 6 mm
Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Druh	HBT020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Lamač třísek	PR
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení