

**DNMG 150608, Typ: HBT020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Třída artiklu	22D

**Popis**

DNMG 150608 HBT020 Druh: HBT020  
Lamač třísek: PM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 280 m/min

**Technický popis**

Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min
Lamač třísek	PM
Druh	HBT020
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608

Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení