

**CNMG 120412, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Třída artiklu	22D

**Popis**

CNMG 120412 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 180 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 180 m/min
Lamač třísek	MR
Počet výměn/řezání	4
Typ	HBT130
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	M

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	2 - 6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení