

**DNMG 150612, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Třída artiklu	22D

**Popis**

DNMG 150612 HBT020 Typ: HBT020  
Lamač třísek: PR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

**Technický popis**

Typ	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	1,8 - 6 mm
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Posuv $f$	0,2 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	PR
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení