


**HOLEX****DNMG 150604, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Třída artiklu	22D

**Popis**

DNMG 150604 HBT020 Druh: HBT020  
Lamač třísek: PF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 330 m/min

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 330 m/min
Lamač třísek	PF
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh	HBT020
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení