

**HOLEX****DNMG 110404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Třída artiklu	22D

**Popis**

DNMG 110404 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 200 m/min

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,12 - 0,45 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 200 m/min

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	4
Typ	HBT130
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení