

**SNMG 120404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Třída artiklu	22D

**Popis**

SNMG 120404 HBT130 Rohový rádius: 0,4 mm  
Typ: HBT130  
Lamač třísek: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	8
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm

Lamač třísek	MF
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	M
Typ	HBT130
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení