


**SNMG 120408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Třída artiklu	22D

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Typ	HBT020
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	PR
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení