

HOLEX**DNMG 150608, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 150608 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Typ	HBT130
Lamač třísek	MF

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení