

**TNMG 160404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Třída artiklu	22D

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Lamač třísek	MF
Typ	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Posuv $f$	0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení