

**HOLEX****DNMG 150604, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Třída artiklu	22D

**Popis**

DNMG 150604 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Povlak	TiCN
Typ	HBT130
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	MF
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení