


**TNMG 160404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Třída artiklu	22D

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HBT020
Hlavní způsob použití	P
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Lamač třísek	PF
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení