

**DNMG 150604, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 150604 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Hlavní způsob použití	P
Druh	HBT020
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Lamač třísek	PM
Řezný materiál	TK

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení