

**TNMG 160408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Třída artiklu	22D

Popis

TNMG 160408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	M
Rohový radius	0,8 mm
Typ	HBT130
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení