


**WNMG 080404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Třída artiklu	22D

Popis

WNMG 080404 HBT020 Druh: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	PF
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080404
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Druh	HBT020
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení