

**DNMG 150608, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 150608 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MR
Hloubka řezu a_p : 2 - 6 mm
Posuv f : 0,15 - 0,55 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	2 - 6 mm
Počet výměn/řezání	4
Typ	HBT130
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	MR

Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení