

**VNMG 160408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Třída artiklu	22D

**Popis**

VNMG 160408 HBT020 Druh: HBT020  
Lamač třísek: PM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,8 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 280 m/min

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min
Druh	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 4 mm
Lamač třísek	PM
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení