

**SNMG 120408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Třída artiklu	22D

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	8
Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Typ	HBT130
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Lamač třísek	MM

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení