

**WNMG 080404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Třída artiklu	22D

**Popis**

WNMG 080404 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	MF
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	MF
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN

Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HBT130
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení