


**WNMG 080404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Třída artiklu	22D

Popis

WNMG 080404 HBT020 Druh: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
Druh	HBT020
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080404
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Lamač třísek	PM
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení