

**VNMG 160408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Třída artiklu	22D

Popis

VNMG 160408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT130
Hlavní způsob použití	MF

Lamač třísek	MM
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení