


**CCMT 060204, Typ: HBT020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Třída artiklu	22D

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT020
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 330 m/min
Lamač třísek	PF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202

Počet výměn/řezání	2
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení