

HOLEX**VNMG 160404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251772 HBT020 |
| GTIN | 4062406256708 |
| Třída artiklu | 22D |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Typ | HBT020 |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 330 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Povlak | TiCN |
| Lamač třísek | PF |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2 mm |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Hlavní způsob použití | P |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |

| | |
|--------------------------------------|--|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |