


**WNMG 080412, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Třída artiklu	22D

Popis

WNMG 080412 HBT020 Druh: HBT020

Lamač třísek: PR

Hloubka řezu a_p : 1,8 - 6 mm

Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Druh	HBT020
Lamač třísek	PR
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení