

**CCMT 09T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Třída artiklu	22D

Popis

CCMT 09T304 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HBT130
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	MF
Rohový rádius	0,4 mm

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Lamač třísek	MF
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení