


**WNMG 060408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Třída artiklu	22D

Popis

WNMG 060408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Povlak	TiCN
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	MM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	MF
Typ	HBT130
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení