


**WNMG 080404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Třída artiklu	22D

Popis

WNMG 080404 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Typ	HBT130
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min

Hlavní způsob použití	MF
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení