


**CCMT 120404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Třída artiklu	22D

**Popis**

CCMT 120404 HBT020 Typ: HBT020  
Lamač třísek: PM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 280 m/min

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,12 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN

Lamač třísek	PM
Typ	HBT020
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení