


**WNMG 080408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Třída artiklu	22D

Popis

WNMG 080408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Rohový rádius	0,8 mm

Hlavní způsob použití	MF
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	6
Typ	HBT130
Lamač třísek	MM
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení