

**WNMG 080408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Třída artiklu	22D

Technický popis

Lamač třísek	MR
Hloubka řezu a_p	2 - 6 mm
Hlavní způsob použití	MF
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Řezný materiál	TK
Typ	HBT130
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení