


**CCMT 09T304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Třída artiklu	22D

Popis

CCMT 09T304 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	PF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Typ	HBT020
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení