

**CCMT 060204, Typ: HBT020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Třída artiklu	22D

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Typ	HBT020
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	PM

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení