


**CCMT 09T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Třída artiklu	22D

**Popis**

CCMT 09T304 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 200 m/min

**Technický popis**

Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
Typ	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 3 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	MM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení