

**DCMT 070204, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Třída artiklu	22D

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	MM

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení