


**CCMT 09T308, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Třída artiklu	22D

**Popis**

CCMT 09T308 HBT020 Typ: HBT020  
Lamač třísek: PM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 280 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	PM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Posuv $f$	0,12 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Typ	HBT020
Rohový rádius	0,8 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení