

**DCMT 11T302, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 11T302 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	MM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Typ	HBT130

Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení