

**DCMT 11T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 11T304 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Typ	HBT130
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Povlak	TiCN
Lamač třísek	MF
Hlavní způsob použití	M

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení