


**DCMT 11T308, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 11T308 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min**Technický popis**

Typ	HBT020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min

Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Lamač třísek	PM
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení