


**DCMT 11T304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Třída artiklu	22D

**Popis**

DCMT 11T304 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 330 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 330 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	PF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2

Typ	HBT020
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení