


**TCMT 16T304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Třída artiklu	22D

Popis

TCMT 16T304 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Typ	HBT020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Lamač třísek	PF
Počet výměn/řezání	3
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení