


**TCMT 16T304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Třída artiklu	22D

**Popis**

TCMT 16T304 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 280 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,12 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Počet výměn/řezání	3

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HBT020
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení