

**DCMT 11T302, Typ: HBT020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 11T302 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Povlak	TiCN
Lamač třísek	PM
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Typ	HBT020
Hlavní způsob použití	P

Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení