

**TCMT 16T308, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Třída artiklu	22D

Popis

TCMT 16T308 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Počet výměn/řezání	3
Řezný materiál	TK

Lamač třísek	MM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení