


**TCMT 16T308, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Třída artiklu	22D

Popis

TCMT 16T308 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min**Technický popis**

Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	3
Typ	HBT020

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení