


**SCMT 09T304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Třída artiklu	22D

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Typ	HBT020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PF
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Povlak	TiCN

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení