

**VBMT 160404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Třída artiklu	22D

Popis

VBMT 160404 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Lamač třísek	MF
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Řezný materiál	TK
Typ	HBT130
Hlavní způsob použití	M

Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení