

**VCMT 160404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Třída artiklu	22D

Popis

VCMT 160404 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	MF
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404

Povlak	TiCN
Typ	HBT130
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení