

**VBMT 160404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Třída artiklu	22D

Popis

VBMT 160404 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,4 mm

Řezný materiál	TK
Typ	HBT020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení