

**VBMT 160408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Třída artiklu	22D

Popis

VBMT 160408 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povlak	TiCN
Lamač třísek	PM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Počet výměn/řezání	2

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Typ	HBT020
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení